



SmartForm TBS460

TBS460 3x14W/830 HFP SQR D8 W AIR IP

SmartForm recessed modular, 3, 14 W, 830 meleg fehér, HF-Performer, Félmagasfényű optika, 3D mikrolamellák, Gyorscsatlakozó, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis

A Philips egyszerűségekre való törekvését tükrözi a süllyesztett SmartForm, ez a félmoduláris, igen változatos lámpatestekből álló termékcsalád. Ezek a SmartForm lámpatestek MASTER TL5 lámpákkal, négyzet és téglalap alakú változatokban érhetők el, és számos moduláris mennyezetbe (600 mm-es moduláris), valamint gipszkarton mennyezetbe beilleszthetők. Az energiatakarékos TL5 lámpák és az elektronikus előtét használatán túl a süllyesztett SmartForm termékcsalád felszerelhető jelenlétérzékelést (ActiLume) és nappali fény szabályozást (ActiLume/Luxsense) lehetővé tevő világításszabályozókkal, így tovább csökkentik a fenntartási költségeket. Ennek köszönhetően a Green Product termékcsalád az energiafogyasztást is csökkenti (nagyon alacsony W/m^2 érték) – vagyis alacsonyabb CO₂-kibocsátást eredményez. A SmartForm süllyesztett TBS460 „fény sugar” lámpatestek különleges mikrooptika köré épülnek, beépítési magasságuk mindössze 45 mm, így ideálisak olyan alkalmazások esetén, ahol nagyon kevés hely van az álmennyezet fölött, pl. átépítések esetén, ahol korlátozott a beltér magassága.

Termék adatok

Általános információ		ENEC jel	
Lámpacsalád kódja	TL5 [TL5]	Izzóhuzalos teszt	ENEC-jel
Működtető szerelvény	HFP [HF-Performer]		Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Termékcsalád kódja	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Technikai adatok	
Beépített vezérlés	-	Fényforrások száma	3
CE jelölés	Igen	A fényforrás színe	830 meleg fehér
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	Optikai típus	Félmagasfényű optika, 3D mikrolamellák

SmartForm TBS460

Optikai búra típusa	-
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Teljesítményfelvétel	14 W
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis
Kábel	-
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0.2 J standard]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TBS460 3x14W/830 HFP SQR D8 W AIR IP
Teljes terméknev	TBS460 3x14W/830 HFP SQR D8 W AIR IP
Full EOC	871150000444400
Rendelési kód	00444400
Cikkszám (12NC)	910501792003
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500004444
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500004444

Méretezett rajza

