



# ArenaVision MVF404

## MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W, Fascio categoria B4

Fin dalla sua introduzione nel 1988, Philips ArenaVision si è dimostrato il miglior proiettore per l'illuminazione di impianti sportivi, nei quali sono spesso richieste specifiche estremamente rigorose, per consentire le riprese televisive di eventi sportivi nazionali ed internazionali. ArenaVision aumenta notevolmente l'impatto teatrale ed emotivo degli sport, per gli spettatori televisivi e per il pubblico, fornendo nel contempo condizioni visive ottimali ai giocatori. Grazie alla nuova lampade compatta a ioduri metallici Philips MHN-SE 2000W a singolo attacco ed alle innovative ottiche monoblocco in alluminio purissimo, ArenaVision MVF404 offre un'efficienza ottica più elevata che mai. Oltre ad aumentare l'emissione luminosa e l'efficienza ottica, il nuovo proiettore ArenaVision da 2KW vanta numerosi miglioramenti, come una facile installazione e sostituzione della lampada, un nuovo sistema di sicurezza con sezionatore integrato, ed un innovativo sistema di riaccensione a caldo, mantenendo tutti i vantaggi del suo predecessore.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali        |                                     | Conformità a RoHS EU                              |                     |
|------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Codice famiglia lampada      | MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output] |   | Si                  |
| Numero di riduttori          | -                                   | Dati tecnici di illuminazione                     |                     |
| Unità elettrica/alimentatore | -                                   | Angolo standard di inclinazione testa palo        | -                   |
| Codice famiglia prodotto     | MVF404 [ARENAVISION]                | Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | -                   |
| Tier                         | Specifiche tecniche                 | Temperatura del colore correlata                  | 5600 K              |
| Marchio CE                   | SI                                  | Indice di resa cromatica (CRI)                    | >90                 |
| Periodo di garanzia          | 1 anni                              | Colore sorgente luminosa                          | 956 Daylight        |
| Marchio di infiammabilità    | -                                   | Tipo copertura ottica                             | Vetro frontale DOWN |
| Marchio ENEC                 | Marchio ENEC                        | Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa        | -                   |

# ArenaVision MVF404

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Tipo di ottica aree esterne</b>     | Fascio categoria B4            |
| <b>Funzionamento e parte elettrica</b> |                                |
| Tensione in ingresso                   | Da 380 a 415 V                 |
| Frequenza di linea                     | 50 to 60 Hz                    |
| Consumo energetico                     | 2.000 W                        |
| Connessione                            | Connettore a vite              |
| Cavo                                   | -                              |
| <b>Temperatura</b>                     |                                |
| Range temperatura ambiente             | Da -30 a +35 °C                |
| <b>Controlli e dimmerazione</b>        |                                |
| Dimmerabile                            | No                             |
| = Emissione luminosa costante          | No                             |
| <b>Meccanica e corpo</b>               |                                |
| Materiale del corpo                    | Alluminio                      |
| Materiale del riflettore               | Alluminio                      |
| Materiale ottico                       | Alluminio                      |
| Materiale copertura ottica/lenti       | -                              |
| Materiale fissaggio                    | Acciaio                        |
| Colore alloggiamento                   | Alluminio                      |
| Dispositivo di montaggio               | Staffa di montaggio regolabile |
| Forma copertura ottica/lenti           | -                              |
| Finitura copertura ottica/lenti        | -                              |
| Altezza complessiva                    | 535 mm                         |
| Superficie di proiezione effettiva     | 0,2 m <sup>2</sup>             |

## Approvazione e applicazione

|  |  |
|--|--|
| e una gestione termica                             | IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici       | IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]   |
| Protezione da sovratensioni (comune/differenziale) | -  |
| Rating di sostenibilità                            | -  |
| Classe di protezione IEC:                          | Classe di isolamento I   |


## Condizioni di applicazione

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Livello massimo di attenuazione | Non applicabile |
|---------------------------------|-----------------|

## Dati del prodotto

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Nome prodotto ordine                        | MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 SI |
| Nome completo prodotto                      | MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 SI |
| Full EOC                                    | 872790050203900               |
| Descrizione codice locale                   | MVF404M2956B4                 |
| Codice d'ordine                             | 50203900                      |
| Codice materiale (12NC)                     | 910502218418                  |
| Codice locale                               | MVF404M2956B4                 |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8727900502039                 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                             |
| EAN/UPC - Case                              | 8727900502039                 |

## Disegno tecnico



## ArenaVision MVF404

