



# Mini Pentura

## TCH128 1xTL5-14W/840 HF

1, TL5, 14 W, 840 blanc neutre, Haute fréquence électronique

Le Pentura Mini TCH128 est une réglette très mince et décorative pour applications domestiques. Une solution fluorescente miniature économique, prête à être installée

### Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	TL5 [TL5]
Appareillage	HF [Haute fréquence électronique]
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s

Données techniques de l'éclairage	
Nombre de sources lumineuses	1
Température de couleur	840 blanc neutre

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique	14 W

Mécanique et boîtier	
Longueur totale	623 mm

Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II


Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TCH128 1xTL5-14W/840 HF
Nom de produit complet	TCH128 1xTL5-14W/840 HF
Code EOC	871155914851999
Code de commande	14851999
Code 12NC	910502537318
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559148519
Conditionnement par carton	16
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559804514

## Mini Pentura

### Schéma dimensionnel



Product	A
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	623 mm

