



# Zadora orientabile

## QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU

1, 45 W, 12 V, Alluminio

Zadora è una gamma di incassi per lampade alogene dicroiche MASTERLine da 35 e 50 mm (con fasci di 8°, 24°, 36° e 60°) e lampade Twistline Alu. Zadora è disponibile in versioni fisse e orientabili, queste ultime con un'orientabilità verticale di 30°. Gli incassi Zadora sono disponibili anche in versioni pronte per l'installazione. L'accesso diretto alla lampada agevola gli interventi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Unità elettrica/alimentatore	-
Lighting Technology	LED
Tier	Valore

  

Dati tecnici di illuminazione	
Numero di sorgenti luminose	1
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	108°

  

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	12 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	45 W
Connessione	-

  

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -10 a +35 °C

Controlli e dimmerazione	
Driver/unità di potenza/trasformatore	-

  

Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Alluminio
Lunghezza complessiva	37 mm
Larghezza complessiva	225 mm
Altezza complessiva	225 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	225 x 225 x 37 mm

  

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK00 [Nessuna protezione]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento III

  

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU
Nome completo prodotto	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU

## Zadora orientabile

Full EOC	871155957331199
Codice d'ordine	57331199
Codice materiale (12NC)	910502538718
Codice locale	57331199
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711559573311
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	80
EAN/UPC - Case	8711559573632

### Disegno tecnico

