



Zadora Halogène Fixe

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT

1, 45 W, 12 V

Zadora is a range of recessed downlights for MASTERLine 35 and 50 mm dichroic halogen lamps (with beams of 8°, 24°, 36° and 60°) and Twistline Alu lamps. It is available in fixed and adjustable versions, the latter offering 30° orientation from the vertical. Zadora downlights are also available in ready-to-install kit versions. Maintenance is made easy by direct lamp access.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU5.3 [GU5.3]
Appareillage	-
Type de lampe	LED
Valeur ajoutée	Economique

Données techniques de l'éclairage	
Nombre de sources lumineuses	1
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	108°

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	12 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	45 W

Température	
Gamme de températures ambiantes	-10 à +35 °C

Commandes et gradation	
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	-

Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Finition mate
Longueur totale	85 mm
Largeur totale	300 mm
Hauteur totale	300 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	300 x 300 x 85 mm

Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Données du produit	
Nom du produit de la commande	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT

Zadora Halogène Fixe

Nom de produit complet	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT
Code EOC	871155957325099
Code de commande	57325099
Code 12NC	910502538918
Quantité par pack	1

Code EAN – Produit/Boîte	8711559573250
Conditionnement par carton	80
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559573571

Schéma dimensionnel

