



Ledinaire ClearAccent

RS061B LED5-36-/830 PSR II WH

Ledinaire ClearAccent, 6 W, 500 lm, 3000 K, Analogica, S (Simmetrica), Bianco

ClearAccent è una gamma base di faretto spot a incasso progettata per sostituire gli apparecchi con lampade alogene. Il prezzo interessante e il buon rapporto lumen per watt consentono ai clienti di passare senza difficoltà alla tecnologia LED. Il design compatto dell'apparecchio, con il driver incorporato, è adatto a un'ampia gamma di applicazioni. Le dimensioni del foro di fissaggio corrispondono a quelle del vecchio standard alogeno di 68 mm, rendendo possibile il processo di sostituzione. Grazie ai connettori a vite, l'installazione è semplice e sicura. Questi faretto spot sono pienamente conformi a IC.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	
Sorgente luminosa sostituibile	No		36°
Unità elettrica/alimentatore	-	Funzionamento e parte elettrica	
Lighting Technology	LED	Tensione in ingresso	220-240 V
Tier	Valore	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Marchio CE	Marchio CE	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Periodo di garanzia	3 anni	Consumo energetico	6 W
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di potenza (frazione)	0.9
Flusso luminoso	500 lm	Connessione	Morsettiera con connettori a vite
Temperatura del colore correlata	3000 K	Cavo	-
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	83 lm/W	Temperatura	
Indice di resa cromatica (CRI)	≥80	Range temperatura ambiente	Da 0 a +40 °C
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo		
Tipo di ottica	S (Simmetrica)		

Ledinaire ClearAccent

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione con regolazione
Controlli e interfacce	Analogica
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale del riflettore	Policarbonato rivestito in alluminio
Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	55 mm
Larghezza complessiva	55 mm
Altezza complessiva	55 mm
Diametro complessivo	80 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	55 x 55 x 55 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
------------------------	--

Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH
Nome completo prodotto	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH
Full EOC	871869607269199
Codice d'ordine	07269199
Codice materiale (12NC)	910503910184
Codice locale	07269199
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696072691
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	24
EAN/UPC - Case	8718696072738

Disegno tecnico

