



SmartForm TCS460

TCS460 2x28W/840 HFP H2L D8

SmartForm surface mnt, 2, 28 W, 840 semleges fehér, HF-Performer, Félmagasfényű optika, 3D mikrolamellák

A kényelmes munkakörnyezetekben mindnyájan jobban érezzük magunkat és termelékenyebben dolgozunk. Az irodákban, üzletekben és iskolákban történő használatra tervezett, függesztett, valamint felületre és falra szerelhető SmartForm TCS/TPS460 világítóttest-termékcsalád a kategóriájában elérhető legjobb világítási teljesítményt letisztult, egyéni formatervvvel párosítja. Ezek a különlegesen lapos világítóttestek szögletes és négyzet alakú kivitelben, MASTER TL5 és TL5 ECO lámpával, valamint közvetlen és indirekt világítási lehetőséggel érhetők el. Fényvonalak és fénystruktúrák létrehozására is használhatók. A különlegesen hatékony mikrooptikák és burák széles választékával rendelkező SmartForm TCS/TPS460 minden helyzetre ideális megoldást kínál. Világításszabályozó egységek hozzáadásával további energiaköltség-megtakarítások érhetők el.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	TL5 [TL5]
Működtető szerelvény	HFP [HF-Performer]
Átmenő vezérlés	-
Termékcsalád kódja	TCS460 [SmartForm surface mnt]
Beépített vezérlés	-
CE jelölés	Igen
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s

Technikai adatok	
Fényforrások száma	2
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	Félmagasfényű optika, 3D mikrolamellák
Optikai búra típusa	-
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Teljesítményfelvétel	28 W
Csatlakoztatás	3 pólusú gyorscsatlakozó
Kábel	-

SmartForm TCS460

Mechanika és tokozás

A rögzítési pont hosszának távolsága (névleges)	990 mm
Ház színe	Fehér
Teljes hossz	1 240 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK07 [2 J-ig megerősített]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály



Alkalmazási feltételek

Véletleneszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
----------------------------------	------------------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	TCS460 2x28W/840 HFP H2L D8
Teljes terméknev	TCS460 2x28W/840 HFP H2L D8
Full EOC	871794390502700
Rendelési kód	90502700
Cikkszám (12NC)	910504032603
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8717943905027
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8717943905027

Méretezett rajza



Product	A	B
TCS460 2x28W/840 HFP H2L D8	990 mm	1 240 mm

