



Malaga 10 et 11

SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60

MALAGA, SON-T, 100 W, Classe de sécurité II, Réflecteur mobile avec vis à 6 pans creux, Universel pour diamètre 42 à 60 mm

Malaga 10 et 11. Luminaire pour l'éclairage public en milieu urbain, rural et industriel.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	SON-T [SON-T]
Culot	E40 [E40]
Appareillage	CONV [Conventionel]
Cellule photoélectrique	-
Code famille de produits	SGS102 [MALAGA]
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC

Données techniques de l'éclairage

Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	15°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	15°
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate
Type d'optique d'extérieur	Réflecteur mobile avec vis à 6 pans creux

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	230 à 240 V
Consommation électrique	100 W

Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris
Dispositif de montage	Universel pour diamètre 42 à 60 mm

Approbation et application	
Indice de protection	IP43/65 [Protection des fils, protection contre la pluie/pulvérisation ; protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Données du produit	
Nom du produit de la commande	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60
Nom de produit complet	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60
Code EOC	872790063462400
Code de commande	63462400
Code 12NC	910925813312
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900634624
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900634624

Malaga 10 et 11

Schéma dimensionnel

