



Malaga 10 et 11

SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60

MALAGA, SON-I, 70 W, Classe de sécurité II, Réflecteur mobile avec vis à 6 pans creux, Universel pour diamètre 42 à 60 mm

Malaga 10 et 11. Luminaire pour l'éclairage public en milieu urbain, rural et industriel.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	SON-I
Culot	E27 [E27]
Appareillage	CONV [Classique]
Cellule photoélectrique	-
Code famille de produits	SGS101 [MALAGA]
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC

Données techniques de l'éclairage

Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	15°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate
Type d'optique d'extérieur	Réflecteur mobile avec vis à 6 pans creux

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V
Consommation électrique	70 W

Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris
Dispositif de montage	Universel pour diamètre 42 à 60 mm

Approbation et application	
Indice de protection	IP43/65 [Protection des fils, protection contre la pluie/pulvérisation ; protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Données du produit	
Nom du produit de la commande	SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60
Nom de produit complet	SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60
Code EOC	871155926917700
Code de commande	26917700
Code 12NC	910925816712
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559269177
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559269177

Malaga 10 et 11

Schéma dimensionnel

