



# Selenium

## SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60

Selenium LED, SON-T, 100 W, Classe de sécurité II, Vasque/cache en polycarbonate, Universel pour diamètre 48 à 60 mm

Selenium, luminaires d'éclairage public de Philips, s'inscrit dans la longue tradition d'appareils d'éclairage à la fois efficaces, fiables et ergonomiques. Grâce à sa ligne sobre, Selenium se prête à de nombreuses applications d'éclairage routier, comme par exemple les autoroutes, voies principales et secondaires, routes de campagne, croisements, giratoires, etc. La conception de Selenium est telle qu'il est très facile de l'installer et d'en assurer la maintenance. Selenium se distingue par ses matériaux de grande qualité qui en font un luminaire résistant à l'épreuve du temps. Avec le système de bi-puissance Chronosense, Selenium permet de faire de réelles économies d'énergie tout en réduisant le niveau d'éclairage lorsque la densité du trafic est faible. Les nuisances lumineuses occupent une place de plus en plus importante dans la vie urbaine contemporaine : il est donc nécessaire de les limiter. Utilisé en position horizontale avec le verre plat, le luminaire Selenium n'émet aucun flux lumineux vers le haut.

### Données du produit


Informations générales		Données techniques de l'éclairage	
Code famille lampe	SON-T [SON-T]	Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	5°
Culot	E40 [E40]	Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Appareillage	CONV [Classique]	Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate
Cellule photoélectrique	-	Type d'optique d'extérieur	T-POT ouvert
Code famille de produits	BGP340 [Selenium LED]	<b>Fonctionnement et électricité</b>	
Commande intégrée	-	Tension d'entrée	230 à 240 V
Marquage CE	Oui		
Marquage ENEC	-		

# Selenium

Consommation électrique	100 W
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Couleur du corps	Gris
Dispositif de montage	Universel pour diamètre 48 à 60 mm
<b>Approbation et application</b>	
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60
Nom de produit complet	SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60
Code EOC	872790063551500
Code de commande	63551500
Code 12NC	910925842312
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900635515
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900635515

## Schéma dimensionnel



### Product

SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60

