



Selenium

SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60

Selenium LED, SON-T, 100 W, Classe de sécurité II, Verre plat, Universel pour diamètre 48 à 60 mm

Selenium, luminaires d'éclairage public de Philips, s'inscrit dans la longue tradition d'appareils d'éclairage à la fois efficaces, fiables et ergonomiques. Grâce à sa ligne sobre, Selenium se prête à de nombreuses applications d'éclairage routier, comme par exemple les autoroutes, voies principales et secondaires, routes de campagne, croisements, giratoires, etc. La conception de Selenium est telle qu'il est très facile de l'installer et d'en assurer la maintenance. Selenium se distingue par ses matériaux de grande qualité qui en font un luminaire résistant à l'épreuve du temps. Avec le système de bi-puissance Chronosense, Selenium permet de faire de réelles économies d'énergie tout en réduisant le niveau d'éclairage lorsque la densité du trafic est faible. Les nuisances lumineuses occupent une place de plus en plus importante dans la vie urbaine contemporaine : il est donc nécessaire de les limiter. Utilisé en position horizontale avec le verre plat, le luminaire Selenium n'émet aucun flux lumineux vers le haut.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	SON-T [SON-T]
Culot	E40 [E40]
Appareillage	CONV [Conventionel]
Cellule photoélectrique	-
Code famille de produits	BGP340 [Selenium LED]
Commande intégrée	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-

Données techniques de l'éclairage	
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	5°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Type d'optique d'extérieur	T-POT ouvert


Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 à 240 V

Selenium

Consommation électrique	100 W
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris
Dispositif de montage	Universel pour diamètre 48 à 60 mm
Approbation et application	
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Données du produit	
Nom du produit de la commande	SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60
Nom de produit complet	SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60
Code EOC	87279006355700
Code de commande	63557700
Code 12NC	910925842912
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900635577
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900635577

Schéma dimensionnel



Product

SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60

