



# Maxos fusion

## LL500Z SMB SI

Maxos fusion Acc., Silber

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Material	
Zubehörfarbe	Silber		Stahl
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]	Genehmigung und Anwendung	
Value Ladder	Best	Schlagfestigkeit (IK)	IK00 [Kein Schutz]
Betrieb und Elektrik		IEC-Schutzklasse	-
Eingangsspannung	- V	Produktdaten	
Netzfrequenz	- Hz	Bestell-Produktname	LL500Z SMB SI
Mechanik und Gehäuse		Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z SMB SI
Gesamte Länge	65 mm	Gesamt-Produktcode	871869637449899
Gesamte Breite	40 mm	Bestellcode	37449899
Gesamte Höhe	25 mm	Material-Nr. (12NC)	910925864219
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	25 x 40 x 65 mm	Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374498

## Maxos fusion

Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8718696383377

### Abmessungsskizzen

