



Maxos Fusion

LL523Z CD WH

Maxos fusion Acc., Blanc

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Données du produit

Informations générales	
Couleur des accessoires	Blanc
Code famille de produits	LL523Z [Maxos fusion Acc.]
Valeur ajoutée	Premium
Garantie	5 ans
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Conforme à RoHS	Oui

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	- V
Fréquence linéaire	- Hz
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Acier
Matériaux de fixation	Acier inoxydable
Couleur du corps	Blanc
Longueur totale	2 275 mm
Largeur totale	63 mm

Maxos Fusion

Hauteur totale	42 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	42 x 63 x 2275 mm
Matériaux	Acier
Approbation et application	
Protection contre les chocs mécaniques	IK00 [Sans protection]
Classe de protection CEI	-
Données du produit	
Nom du produit de la commande	LL523Z CD WH

Nom de produit complet	LL523Z CD WH
Code EOC	871869637467299
Code de commande	37467299
Code 12NC	910925864243
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696374672
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696383612

Schéma dimensionnel

