



Maxos fusion

LL546Z CD BK

Maxos fusion Acc., Schwarz

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Zubehörfarbe	Schwarz
Produktfamiliencode	LL546Z [Maxos fusion Acc.]
Value Ladder	Best
Garantiedauer	5 Jahre
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
EU RoHS-konform	Ja
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz

Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Stahl
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Schwarz
Gesamte Länge	4.551 mm
Gesamte Breite	63 mm
Gesamte Höhe	42 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	42 x 63 x 4551 mm
Material	Stahl
Genehmigung und Anwendung	
Schlagfestigkeit (IK)	IK00 [Kein Schutz]
IEC-Schutzklasse	-

Maxos fusion

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL546Z CD BK
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL546Z CD BK
Gesamt-Produktcode	871869637472699
Bestellcode	37472699
Material-Nr. (12NC)	910925864248

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374726
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696383667

Abmessungsskizzen

