



# CoreLine, plafonnier

## SM134Z SME-3

CoreLine, plafonnier, Accessory

CoreLine Plafonnier offre tous les bénéfices des luminaires CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. Les CoreLine Plafonniers ont été conçus pour remplacer les plafonniers conventionnels équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Doté de la fonctionnalité MultiLumen, le CoreLine Plafonnier permet de choisir, sur un seul et même luminaire, entre différents flux lumineux. Les économies d'énergie immédiates qu'il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d'un connecteur rapide, CoreLine Plafonnier est simple à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

### Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

### Données du produit

Informations générales	
Angle	-
Couleur des accessoires	Blanc
Code famille de produits	SM134Z [Coreline Surface Acc.]
Valeur ajoutée	Performance

  

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	- Hz

Mécanique et boîtier	
Longueur totale	1 500 mm
Hauteur totale	30 mm
Diamètre total	93 mm
Matériaux	Polycarbonate

  

Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]

## CoreLine, plafonnier

Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	SM134Z SME-3
Nom de produit complet	SM134Z SME-3
Code EOC	871869934897700
Code de commande	34897700

Code 12NC	910925864856
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699348977
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699348977

