

GreenPerform Highbay G4

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-30 hingga +50 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium
Material reflektor	-
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Lapisan penutup optik	Jernih
Tinggi keseluruhan	99 mm
Diameter keseluruhan	360 mm

Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Masa kegunaan median L70B50	50.000 jam

Kondisi Aplikasi	
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak

Data Produk	
Nama produk pesanan	BY698P LED205/CW PSU NB GM G2
Nama lengkap produk	BY698P LED205/CW PSU NB GM G2
Kode produk lengkap	872016954888600
Kode urutan	911401517861
No. Material (12NC)	911401517861
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169548886
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8720169548886

Dimensional drawing

