

PHILIPS

Lighting



# GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

## BY718X LED200/CW IAI NB IP65

GreenPerform Highbay Elite 高天井燈, 145 W, 21500 lm, 6500 K, 54°

GreenPerform Highbay Elite 是我們最新推出的高天井燈具系列，功能齊全，適用於挑高天花板與工業應用。獨特無翼設計的美學品味，獲頒 2019 年 iF 設計大獎賽得主榮譽。這個多功能系列燈具同時具備多種務實特點，包括絕佳照明品質、高效節能、長期使用壽命、價格實惠，還有各式光學裝置與流明封裝組合。這款 Green Perform Highbay Elite 燈具配備可與 IoT 系統及軟體應用程式連線的進階選項，這些應用包括 Interact Pro 系統。如果您正在尋找「安裝後即可高枕無憂」，堅固耐用、品質可靠，加上各種連線優勢的解決方案，那麼選擇 Green Perform Highbay Elite 將是您最聰明的決定。

### 产品数据

一般資訊		相關色彩溫度 (規範)	
光源可更換	無	光效 (額定) (標準)	147 lm/W
裝置部件數量	單位	演色性指數 (CRI)	>80
內附驅動器	是	光源的光束角度	120°
照明 source 引擎類型	LED	光源色彩	865 冷日天色
CE 標誌	CE 標誌	光學類型	對稱
保固期	3 年	光學罩類型	-
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面	燈具光束擴散	54°
ENEC 標誌	-		
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒		
符合歐盟 RoHS 標準	是		
照明技術		運轉與電力	
光通量	21,500 lm	輸入電壓	220 至 240 V
		線路頻率	50 or 60 Hz
		初始 CLO 功耗	145 W
		平均 CLO 功耗	145 W

## GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

湧入電流	65 A
浪湧時間	0.33 ms
耗電量	145 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	飛線/電線
纜線	0.3 公尺纜線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	6

### 溫度

環境溫度範圍	-30 至 +50 °C
--------	--------------

### 控制與調光

可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	-
控制介面	-
恆光輸出	無

### 機械與外罩

外觀材質	鋁
反光器材質	-
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	黑色與灰色
光學罩表面處理	霧面
整體高度	460 mm
整體直徑	450 mm

### 認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK05 [0.7 J]
保護等級 IEC	安全等級 I

### 初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	-
功耗容差	+/-10%

### 長期效能 (符合 IEC 標準)

5000 h 下的驅動器故障率	0.0021 %
中值使用壽命 L70B50	75,000 h


### 應用條件

最高調光等級	10%
適合隨機切換	無

### 產品資料

下訂產品名稱	BY718X LED200/CW IAI NB IP65
完整產品名稱	BY718X LED200/CW IAI NB IP65
完整產品代碼	911401577161
訂單代碼	911401577161
材質 Nr. (12NC)	911401577161
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

## 二维绘图



## GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

