



# SmartBright Road

## BRP132 LED140/NW 140W 220-240V DM GM

SmartBright Road, 14000 lm, 140 W, 740 nötr beyaz, Güvenlik sınıfı I, 42-60 mm çap için ağızlık

SmartBright road yeni caddeler ve mevcut kurulumları yenilemek için idealdir. Bu düşük maliyetli aydınlatma çözümleri yelpazesi temiz, yüksek kaliteli ışığı dikkate değer enerji tasarrufu ve daha az bakımla bir araya getirir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahilidir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
CE işareti	CE işareti
Garanti süresi	3 yıl
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	14.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz

Başlangıç CLO güç tüketimi	NO W
Kalkış Akımı	10,2 A
Ani akım süresi	0,066 ms
Güç Tüketimi	140 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Boşta kablolar/teller
Kablo	Fişsiz 0,5 m kablo
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	17

Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik sistem malzemesi	Polikarbon

## SmartBright Road

Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Alüminyum
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Montaj cihazı	42-60 mm çap için ağızlık
Toplam uzunluk	508,2 mm
Genel genişlik	325,5 mm
Genel yükseklik	85 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,14 m <sup>2</sup>
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	85 x 326 x 508 mm

### Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	SDCM>6
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BRP132 LED140/NW 140W 220-240V DM GM
Tam ürün adı	BRP132 LED140/NW 140W 220-240V DM GM
Tam ürün kodu	911401636104
Sipariş kodu	01636104
Malzeme No. (12NC)	911401636104
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163319391
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8710163319391

### Boyutlu çizim

