



LED Bollard II

BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043

LED module 340 lm, Bianco caldo, Unità di alimentazione (On/Off), Da 220 a 240 V

Le persone desiderano creare un'atmosfera piacevole intorno ai propri immobili, in modo da attirare l'attenzione dei visitatori, farli sentire a proprio agio e fare in modo che desiderino tornare. Vogliono essere in grado di creare un'atmosfera attraente con illuminazione di qualità ottimale ad un costo minimo. Abbinando LED affidabili a bassa potenza e un driver integrato, l'apparecchio dal design robusto LED Bollard II offre una soluzione a LED conveniente per soddisfare le esigenze di illuminazione degli spazi verdi.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Tipo copertura ottica	
Codice famiglia lampada	LED3.4 [LED module 340 lm]	Copertura policarbonato anti UV	
Numero di riduttori	1 unità	Funzionamento e parte elettrica	
Driver incluso	Sì	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Tier	Performance	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Controllo integrato	-	Consumo energetico	7 W
Marchio CE	Marchio CE	Fattore di potenza (frazione)	0.4
Marchio ENEC	-	Connessione	Morsettiera con connettori a vite
Dati tecnici di illuminazione		Cavo	Cavo senza spina 3 poli
Flusso luminoso	200 lm	Temperatura	
Temperatura del colore correlata	3000 K	Range temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	28,57 lm/W	Controlli e dimmerazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	>70	Dimmerabile	No
Colore sorgente luminosa	Bianco caldo	Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)

LED Bollard II

Controlli e interfacce	-
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Colore alloggiamento	Grigio
Altezza complessiva	500 mm
Diametro complessivo	180 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK10 [20 J resistente agli atti vandalici]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Tolleranza consumo energetico	+/-10%
-------------------------------	--------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043
Nome completo prodotto	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043
Full EOC	871016329887000
Descrizione codice locale	29887000
Codice d'ordine	29887000
Codice materiale (12NC)	911401691902
Codice locale	29887000
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8710163298870
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8710163298870

Disegno tecnico

