



SmartBright Road

BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM GM

SmartBright Road, 10000 lm, 100 W, 740 nötr beyaz, Güvenlik sınıfı I, 42-60 mm çap için ağızlık

SmartBright road yeni caddeler ve mevcut kurulumları yenilemek için idealdir. Bu düşük maliyetli aydınlatma çözümleri yelpazesi temiz, yüksek kaliteli ışığı dikkate değer enerji tasarrufu ve daha az bakımla bir araya getirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
CE işareti	CE işareti
Garanti süresi	3 yıl
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	10.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V

Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	NO W
Kalkış Akımı	9,7 A
Ani akım süresi	0,065 ms
Güç Tüketimi	100 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Boşta kablolar/teller
Kablo	Fişsiz 0,5 m kablo
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	26

Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm

SmartBright Road

Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Alüminyum
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Montaj cihazı	42-60 mm çap için ağızlık
Toplam uzunluk	453,8 mm
Genel genişlik	277,2 mm
Genel yükseklik	85 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,11 m ²
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	85 x 277 x 454 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM < 5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM GM
Tam ürün adı	BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM GM
Tam ürün kodu	871016332200100
Sipariş kodu	32200100
Malzeme No. (12NC)	911401697404
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163322001
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8710163322001

Boyutlu çizim

