



UNIIn-地面

BBP342 LED1200/WW 12W 20D 100-240V

UNIIn-地面, 1200 lm, 12 W, 730 暖白光, 安全等級 I, 隱藏安裝匣圓形

UNIIn-地面系列在瓦特數、光束角度、色溫等方面提供完整的向上投射照明範圍，為您打造獨特空間，也兼顧安全與便利。外形精巧堅固的設計，搭配鋁質外罩、防水接頭，確保安裝後長時間運轉，無後顧之憂。防水接頭使得安裝起來更加容易，同時為您省下安裝成本。有別於高品質的白光效果，RGB 色系 (和單一 RGB 色) 燈款內建 DMX512 解碼器也可供選購。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	-
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面

照明技術	
光通量	1,200 lm
柱頂標準傾斜角	-
相關色彩溫度 (規範)	3000 K
光效 (額定) (標準)	100 lm/W
演色性指數 (CRI)	>70
光源色彩	730 暖白光
光學罩類型	玻璃

運轉與電力	
輸入電壓	100 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
耗電量	12 W

功率因數 (比值)	0.9
連線照明	三極螺絲接線板
線線	0.3 公尺三極線線含連接器
溫度	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

控制與調光	
可調光	否
控制介面	-

機械與外罩	
外殼材質	鋁
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	銅鐵
安裝裝置	隱藏安裝匣圓形
光學罩表面處理	透明
整體高度	127 mm


UNIIn-地面

整體直徑	140 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP67 [可防止灰塵侵入、防水]
機械衝擊保護規範	IK10 [20 J 耐撞擊]
保護等級 IEC	安全等級 I
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	(0.434, 0.403)SDCM ≤ 5
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	BBP342 LED1200/WW 12W 20D 100-240V
完整產品名稱	BBP342 LED1200/WW 12W 20D 100-240V
完整產品代碼	871951494826699
訂單代碼	911401755352
材質 Nr. (12NC)	911401755352
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8719514948266
分子 - 每一外盒包裝	4
EAN/UPC - 箱	8719514948341

二维绘图



Product Type	Ø, mm	H, mm
BBP340	100	140
BBP341	120	145
BBP342	140	150
BBP343	180	175
BBP344	250	185

