



# CoreLine Réglette

## BN126Z REF A2 L600

Protection des doigts, 0,5 J standard plus, Blanc

La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.

### Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

### Données du produit

Informations générales		Approbation et application	
Couleur des accessoires	Blanc	Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Valeur ajoutée	Performance	Protection contre les chocs mécaniques	IK04 [0,5 J standard plus]
Fonctionnement et électricité		Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Tension d'entrée	- V	Données du produit	
Fréquence linéaire	- Hz	Nom du produit de la commande	BN126Z REF A2 L600
Mécanique et boîtier			
Longueur totale	595 mm		
Largeur totale	81 mm		

## CoreLine Réglette

Nom de produit complet	BN126Z REF A2 L600
Code EOC	871016336579499
Code de commande	36579499
Code 12NC	911401776852
Quantité par pack	1

Code EAN – Produit/Boîte	8710163365794
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8710163365886

### Schéma dimensionnel

