



# Ledinaire Waterproof rörarmaturhus

## WT050C 2xTLED L1200

Ledinaire Waterproof rörarmaturhus, L1200 mm, IP65, IK08

Serien Ledinaire Waterproof (WT050C) innehåller ett urval av tomma, vattentäta armaturhus som kan användas för valfria LED-lysrör och har Philips höga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Ledinaire möjliggör enkel och snabb installation, med installationsalternativ för ett eller två rör.

### Produktdata

Allmän information	
Vinkel	-
Tillbehörsfärg	Vit
Värde trappa	Värde
Ljusteknik	
Färgåtergivningindex	-
Armaturens ljusstrålefördelning	-
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Total längd	1 275 mm
Total bredd	95 mm
Total höjd	84 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	84 x 95 x 1275 mm

Material	Polykarbonat
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	WT050C 2xTLED L1200
Fullständigt produktnamn	WT050C 2xTLED L1200
Full EOC	871016336603699
Beskrivning av lokal kod	7220232
Beställningsnummer	36603699
Materialnummer (12NC)	911401807481
Lokal kod	7220232
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8710163366036
Räknare – antal förpackningar per kartong	9

# Ledinaire Waterproof rörarmaturhus

EAN/UPC - Hölje

8710163366197

## Måttskiss

WT050C L1200 2 Tube

