



Luminária estanque Ledinaire

WT050C 1xTLED L1500

Luminária estanque Ledinaire, L1500 mm, IP65, IK08

A gama Ledinaire estanque (WT050C) contém uma seleção de compartimentos estanques vazios, que podem acomodar tubos LED à sua escolha. Vem com os altos níveis de qualidade Philips a um preço competitivo. A gama Ledinaire permite uma instalação simples e rápida, com opções de instalações de tubo simples e duplo.

Dados do produto

Informações gerais	
Ângulo	-
Cor do acessório	Branco
Escala de valor	Valor

Caraterísticas técnicas da luz	
Color rendering index (CRI)	-
Difusão do feixe de luz da luminária	-

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz

Características mecânicas e compartimento	
Comprimento global	1.580 mm
Largura total	70 mm
Altura total	84 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	84 x 70 x 1580 mm

Material	Policarbonato
----------	---------------

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	WT050C 1xTLED L1500
Nome do produto completo	WT050C 1xTLED L1500
Código do produto completo	871016336604399
Código de encomenda	36604399
N.º material (12NC)	911401807581
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8710163366043
Numerador – Embalagens por caixa exterior	9

Luminária estanque Ledinaire

EAN/UPC - Caso

8710163366203

Desenho dimensional

WT050C L1500 1 Tube

