



Greenperform Waterproof G2 - WT188C 三防燈

WT188C LED60 NW L1500 PSU TB

Greenperform Waterproof G2 - WT188C 三防燈, 50 W, 5400 lm, 4000 K, 120°

Greenperform Waterproof G2 三防燈具及其組件適用於室內和半戶外應用（防紫外線 PC 材料外殼和透光擴散罩，不銹鋼安裝附件）。我們設計的產品具有好的光學，節能，品質可靠，接線方便等特點。除此之外，GreenParking 無線移動偵測系統為您提供最大的節能和全新的照明體驗。

产品数据

一般資訊		相關色彩溫度 (規範)	
光源可更換	無	相關色彩溫度 (規範)	4000 K
裝置部件數量	單位	光效 (額定) (標準)	108 lm/W
內附驅動器	是	演色性指數 (CRI)	>80
照明 source 引擎類型	LED	光源的光束角度	- °
CE 標誌	CE 標誌	光源色彩	中性白光
保固期	3 年	光學類型	對稱
易燃性標誌	-	光學罩類型	聚碳酸酯/霧面外蓋
ENEC 標誌	-	燈具光束擴散	120°
灼熱絲測試	溫度 750°C、持續時間 5 秒		
符合歐盟 RoHS 標準	是		
照明技術		運轉與電力	
光通量	5,400 lm	輸入電壓	220 至 240 V
		線路頻率	50 to 60 Hz
		測入電流	19 A
		浪湧時間	0.28 ms

Greenperform Waterproof G2 - WT188C 三防燈

耗電量	50 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	螺絲接線板
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	24

溫度

環境溫度範圍	-30 至 +40 °C
--------	--------------

控制與調光

可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無


機械與外罩

外觀材質	聚碳酸酯
反光器材質	鋼鐵
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	不鏽鋼
外罩色彩	灰色與白色
光學罩表面處理	乳白色
整體長度	1,452 mm
整體寬度	84 mm
整體高度	83 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	83 x 84 x 1452 mm

認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
-------------	------------------------

二维绘图



機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM<5
功耗容差	+/-10%

長期效能 (符合 IEC 標準)

中值使用壽命 L70B50	50,000 h
中值使用壽命 L80B50	45,000 h
中值使用壽命 L90B50	35,000 h

應用條件

最高調光等級	不適用
--------	-----

產品資料

下訂產品名稱	WT188C LED60 NW L1500 PSU TB
完整產品名稱	WT188C LED60 NW L1500 PSU TB
完整產品代碼	911401832197
訂單代碼	911401832197
材質 Nr. (12NC)	911401832197
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

Greenperform Waterproof G2 - WT188C 三防燈

