



Smart Post-top G3

BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 9006 GM

Smart Post-top G3, 2500 lm, 29 W, Neutral White, Simetris, Keamanan kelas I, Tiang atas untuk diameter 60 mm

Smart Post Top G3 mewarisi tampilan dan gaya klasik dari generasi sebelumnya dengan peningkatan efisiensi sistem dan kualitas cahaya. Desain optik Smart Post Top G3 yang dioptimalkan meningkatkan keseragaman horizontal dan vertikal. Desain sistem termal yang sangat efisien memastikan perpindahan panas maksimum dan masa pakai LED yang lebih lama. Sistem lampu yang andal ini beroperasi dengan baik di lingkungan bersuhu rendah dan tinggi. Menawarkan masa pakai yang diharapkan lebih dari 11 tahun, mengurangi frekuensi dan biaya perawatan (berdasarkan nilai umur 50.000 jam dan operasi 12 jam per hari). Produk ini memberikan suasana yang nyaman dan aman untuk taman, area perumahan, halaman, sisi jalan, alun-alun, taman & taman bermain.

Product data

Informasi Umum		Teknis Lampu	
Kode kelompok lampu	-	Rasio output cahaya ke arah atas	0
Sumber cahaya yang dapat diganti	Ya	Flux Cahaya	2.500 lm
Jumlah unit alat	1 unit	Sudut kemiringan standar tiang	-
Driver tercakup	Ya	Sudut kemiringan standar entri samping	-
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Tanda CE	-	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	86,21 lm/W
Periode garansi	3 tahun	Indeks renderasi warna (CRI)	70
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar	Warna sumber cahaya	Neutral White
Tanda ENEC	-	Tipe penutup optik	Pelindung akrilat dan semi-matt optik reflektif-tinggi
Sesuai EU RoHS	Ya	Penyebaran sinar lampu luminer	-

Smart Post-top G3

Jenis optik di luar ruangan	Simetris
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Lonjakan arus	2,1 A
Waktu masuk tiba-tiba	22,3 ms
Konsumsi Daya	29 W
Faktor Daya (Fraksi)	0,9
Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Kabel	Kabel 0,45 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	-
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	Akrilat
Material optik	Akrilat
Material penutup optik	Akrilat
Material fiksasi	Baja antikarat
Warna Housing	Abu-abu
Perangkat pemasangan	Tiang atas untuk diameter 60 mm
Bentuk penutup optik	Datar
Lapisan penutup optik	Buram
Tinggi keseluruhan	265 mm

Diameter keseluruhan	578 mm
Area proyeksi efektif	0,11 m ²

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK07 [2 J bertulang]
Pelindung Lonjakan (Umum/Diferensial)	4/2 kV
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	(0.38,0.38)SDCM ≤ 5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%


Kondisi Aplikasi

Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
------------------------	---------------

Data Produk

Nama produk pesanan	BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 9006 GM
Nama lengkap produk	BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 9006 GM
Kode produk lengkap	872016952022699
Kode urutan	911401834798
No. Material (12NC)	911401834798
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169520226
Numerator - Pak per kotak bagian luar	2
EAN/UPC - Kantung	8720169520226

Dimensional drawing



Smart Post-top G3

