



Essential SmartBright G2 LED Floodlight

BVP131 LED8/CW 10W 220-240V WB

Essential SmartBright G2 LED Floodlight, 800 lm, 10 W, 865 soğuk gün ışığı, 100°, Güvenlik sınıfı I, Ayarlanabilir montaj braketi

Essential SmartBright G2 LED projektör aydınlatması kompakt ve dayanıklı bir tasarımla sunulur. alüminyum döküm muhafaza ve paslanmaz püskürtme kaplama ile hafif, genel dış mekan uygulamaları için uygun. En son LED teknolojisi ile tasarlanan yüksek verimlilik, geleneksel projektör aydınlatmalara göre enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Çalıştırma ve Elektrik	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Tertibat dahildir	Evet	Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı
Işık kaynağı motoru türü	LED	Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/düz kapak
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	100°
CE işareti	CE işareti	Giriş Voltajı	220-240 V
Alev alma işareti	-	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Güç Tüketimi	10 W
Işık Akısı	800 lm	Güç Faktörü (Kesir)	0.5
Standart eğim açısı üstten montaj	-	Bağlantı	Boşta kablolar/teller
Standart devirme açısı yandan giriş	-	Kablo	Fişsiz 0,25 m kablo
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K		
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80,00 lm/W		

Essential SmartBright G2 LED Floodlight

Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 ila +45 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arabirimi	-
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Siyah
Montaj cihazı	Ayarlanabilir montaj braketi
Optik kapak kaplaması	Dokulu
Toplam uzunluk	109 mm
Genel genişlik	99,4 mm
Genel yükseklik	27 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	27 x 99 x 109 mm
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	SDCM <7
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP131 LED8/CW 10W 220-240V WB
Tam ürün adı	BVP131 LED8/CW 10W 220-240V WB
Tam ürün kodu	911401858998
Sipariş kodu	01858998
Malzeme No. (12NC)	911401858998
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163314327
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8710163314471

Boyutlu çizim

