



# Essential SmartBright G2 LED Floodlight

## BVP133 LED24/CW 30W 220-240V WB

Essential SmartBright G2 LED Floodlight, 2400 lm, 30 W, 865 soğuk gün ışığı, 100°, Güvenlik sınıfı I, Ayarlanabilir montaj braketi

Essential SmartBright G2 LED projektör aydınlatması kompakt ve dayanıklı bir tasarımla sunulur. alüminyum döküm muhafaza ve paslanmaz püskürtme kaplama ile hafif, genel dış mekan uygulamaları için uygun. En son LED teknolojisi ile tasarlanan yüksek verimlilik, geleneksel projektör aydınlatmalara göre enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlar.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk oluşturma dizini (CRI)	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır		>80
Tertibat dahildir	Evet	Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı
Işık kaynağı motoru türü	LED	Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/düz kapak
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	100°
CE işareti	CE işareti	<b>Çalıştırma ve Elektrik</b>	
Alev alma işareti	-	Giriş Voltajı	220-240 V
<b>Işık Teknik Ayrıntıları</b>		Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işık Akısı	2.400 lm	Güç Tüketimi	30 W
Standart eğim açısı üstten montaj	-	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Standart devirme açısı yandan giriş	-	Bağlantı	Boşta kablolar/teller
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Kablo	Fişsiz 0,25 m kablo
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80,00 lm/W		

## Essential SmartBright G2 LED Floodlight

<b>Sıcaklık</b>	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 ila +45 °C
<b>Kontroller ve Dim Etme</b>	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arabirimi	-
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Siyah
Montaj cihazı	Ayarlanabilir montaj braketi
Optik kapak kaplaması	Dokulu
Toplam uzunluk	170 mm
Genel genişlik	146 mm
Genel yükseklik	36 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	36 x 146 x 170 mm
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	SDCM <7
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP133 LED24/CW 30W 220-240V WB
Tam ürün adı	BVP133 LED24/CW 30W 220-240V WB
Tam ürün kodu	911401859598
Sipariş kodu	01859598
Malzeme No. (12NC)	911401859598
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163314389
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8710163314532

### Boyutlu çizim

