



CoreLine, encastré

RC132Z SMB-PLC

CoreLine, encastré, Accessory, Nickel

Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Les économies d'énergie immédiates qu'il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d'un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit

Informations générales		Mécanique et boîtier	
Angle	-	Longueur totale	55 mm
Couleur des accessoires	Nickel	Largeur totale	25 mm
Valeur ajoutée	Performance	Hauteur totale	30 mm
		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	30 x 25 x 55 mm
		Matériaux	Acier
Fonctionnement et électricité		Approbation et application	
Tension d'entrée	- V	Classe de protection CEI	-
Fréquence linéaire	- Hz		

CoreLine, encastré

Données du produit

Nom du produit de la commande	RC132Z SMB-PLC
Nom de produit complet	RC132Z SMB-PLC
Code EOC	871016336269499
Code de commande	36269499
Code 12NC	911401892180

Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163362694
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8710163362762

