



# Ledinaire Panel gen5 RC065B

## RC065Z SMB W60L60

Protection des doigts, 0,2 J standard, Blanc

La gamme Philips Ledinaire Panel Gen5 (RC065B) comprend une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable, cette dernière génération de panneaux LED Ledinaire 600 x 600 mm, et 300 x 1 200 mm est conçue pour un éclairage diffus et confortable dans une large gamme d'applications d'éclairage général dont les applications Bureaux. La gamme comprend également des accessoires permettant une installation facile sur différents types de plafonds (montage en saillie, en suspension, dans faux-plafond plâtre), exactement ce dont vous avez besoin.

### Données du produit

Informations générales		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	
Angle	-		73 x 613 x 613 mm
Couleur des accessoires	Blanc	Matériaux	Composite
Valeur ajoutée	Economique	<b>Approbation et application</b>	
<b>Fonctionnement et électricité</b>		Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Tension d'entrée	- V	Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Fréquence linéaire	- Hz	Classe de protection CEI	-
<b>Mécanique et boîtier</b>		<b>Données du produit</b>	
Longueur totale	613 mm	Nom du produit de la commande	RC065Z SMB W60L60
Largeur totale	613 mm	Nom de produit complet	RC065Z SMB W60L60
Hauteur totale	72,5 mm	Code EOC	871016336272499
		Code de commande	36272499

## Ledinaire Panel gen5 RC065B

Code 12NC	911401892480
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163362724
Conditionnement par carton	10

Codes EAN/UPC – Boîte	8710163362793
-----------------------	---------------

