



# Vaya Linear LP

## ZCP425 C1500 BK CE JUMPER CABLE

Cable 1.5 m (C1K5)

Vaya Linear LP est un luminaire linéaire d'extérieur extrêmement fin conçu pour des applications d'éclairage rasant de faible hauteur. Il est doté d'un faisceau large de 120° ou d'optiques elliptiques 28° x 84°. Son facteur de forme mince est idéal pour les applications en espaces réduits dans lesquels le recul ou la hauteur d'installation sont faibles. Le luminaire Vaya Linear LP, extrêmement robuste, offre une variété d'options de température de couleurs (couleur ou blanc) et de commandes statiques marche/arrêt ou dynamiques via le DMX-512 standard. Sa conception discrète, son alimentation intégrée et ses connecteurs étanches rendent le câblage simple, rapide et fiable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page [www.colorkinetics.com/vaya/](http://www.colorkinetics.com/vaya/).

### Données du produit

Caractéristiques générales		Désignation Produit	
Description du type	JUMPER CABLE [ Jumper cable]	Désignation Produit	ZCP425 C1500 BK CE JUMPER CABLE
Marquage CE	Marquage CE	Code barre produit (EAN)	8718291626725
Accessoires de protection contre l'éblouissement	Non [-]	Code de commande	62672599
Couleur des accessoires	Noir	Unité d'emballage	1
Caractéristiques électriques		Conditionnement par carton	60
Accessoires électriques	C1500 [ Cable 1.5 m (C1K5)]	Code industriel (12NC)	912400130046
Données logistiques		Poids net (pièce)	0,258 kg
Code de produit complet	871829162672599		