



Vaya Linear LP

ZCP424 C1500 BK CE JUMPER CABLE

Cable 1.5 m (C1K5)

Vaya Linear LP est un luminaire linéaire d'extérieur extrêmement fin conçu pour des applications d'éclairage rasant de faible hauteur. Il est doté d'un faisceau large de 120° ou d'optiques elliptiques 28° x 84°. Son facteur de forme mince est idéal pour les applications en espaces réduits dans lesquels le recul ou la hauteur d'installation sont faibles. Le luminaire Vaya Linear LP, extrêmement robuste, offre une variété d'options de température de couleurs (couleur ou blanc) et de commandes statiques marche/arrêt ou dynamiques via le DMX-512 standard. Sa conception discrète, son alimentation intégrée et ses connecteurs étanches rendent le câblage simple, rapide et fiable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/vaya/.

Données du produit

Caractéristiques générales		Désignation Produit	
Description du type	JUMPER CABLE [Jumper cable]	Désignation Produit	ZCP424 C1500 BK CE JUMPER CABLE
Marquage CE	Marquage CE	Code barre produit (EAN)	8718291626749
Accessoires de protection contre l'éblouissement	Non [-]	Code de commande	62674999
Couleur des accessoires	Noir	Unité d'emballage	1
		Conditionnement par carton	50
Caractéristiques électriques		Code industriel (12NC)	912400130049
Accessoires électriques	C1500 [Cable 1.5 m (C1K5)]	Poids net (pièce)	0,325 kg
Données logistiques			
Code de produit complet	871829162674999		