



Vaya Flood LP

BCP433 BL 100-240 20 CE CQC PSE

Faisceau semi-intensif 20°

Vaya Flood LP (gen2) est un projecteur d'éclairage LED fiable et économique, conçu pour un usage intérieur comme extérieur qui, moyennant un investissement initial minime, offre un nombre exceptionnel de possibilités de création d'effets de lumière d'accentuation, de projection et de lumière rasante extrêmement accrocheurs. Un large choix d'angles d'ouverture du faisceau et d'options de couleur permet de donner vie aux monuments avec des couleurs statiques ou dynamiques. Avec sa couverture lumineuse étendue et son efficacité élevée, ce projecteur compact et robuste est véritablement à part. Grâce à son alimentation intégrée et son angle d'inclinaison ajustable, ce projecteur polyvalent est simple d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/vaya/.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Tension d'entrée	100 à 240 V
Température de couleur	Bleu	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Source lumineuse de substitution	Non		
Driver inclus	Oui	Gestion et gradation	
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]	Intensité réglable	Oui
Faisceau du luminaire	20°		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Matériaux et finitions	
Marquage CE	Marquage CE	Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Marquage CQC	CQC-mark	Constitution de l'optique	Verre
Optic type outdoor	Faisceau semi-intensif 20°	Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé
Marquage PSE	PSE mark	Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Angle	20°	Finition de cache optique/lentille	Transparent
		Commande	Gris foncé

Vaya Flood LP

Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]

Code de protection contre les chocs mécaniques IK06 [1 J]

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes -40 à +40°C

Données logistiques

Code de produit complet 871829164719599

Désignation Produit BCP433 BL 100-240 20 CE CQC PSE

Code barre produit (EAN) 8718291647195

Code de commande 64719599

Unité d'emballage 1


Conditionnement par carton 4

Code industriel (12NC) 912400133902

Poids net (pièce) 2,670 kg



Schéma dimensionnel



Vaya

