



# eW Profile Powercore gen4

**eW Profile Powercore gen4, 3000 K, 220 – 240 VAC, 997 mm (39.25 in)**

eW Profile Powercore gen4, 3000 K, 220 – 240 VAC, 997 mm (39.25 in)

Profile gen4 offre à un éclairage sous meuble avancé pour les cuisines sophistiquées d'aujourd'hui. Grâce à son profil ultracompact, le Profile gen4 s'intègre parfaitement à n'importe quelle cuisine (de la cambuse à la grande pièce), qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'une construction nouvelle. Afin de créer l'ambiance appropriée, il est capable de proposer quatre températures de couleur (2 700 K, 3 000 K, 3 500 K ou 4 000 K). L'éventail de choix concernant la taille des luminaires et la variété des accessoires rend l'installation facile et rapide. Son exceptionnelle efficacité énergétique donne lieu à des réductions à l'achat et permet de réaliser des économies d'énergie pendant de nombreuses années. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/eW-Profile-Powercore-gen4/](http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/eW-Profile-Powercore-gen4/)

## Données du produit

Caractéristiques générales	
Type d'optique	WB [ Faisceau extensif]
Cache optique/ type de l'objectif	PC [ Vasque polycarbonate bombée]
Faisceau du luminaire	105°
Matériaux et finitions	
Couleur	Blanc


Performances initiales (conforme IEC)	
Température de couleur proximale initiale	3000 K
Puissance initiale absorbée	11 W
Durées de vie (conforme IEC)	
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Calculé	100000

## eW Profile Powercore gen4

Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Calculé	86000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Calculé	65000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Calculé	41000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Signalé	41000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Calculé	30000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Signalé	30000

Données logistiques	
Code de produit complet	871869921373299
Nom du produit de la commande	BCX413 3000 230V 997L WH
Code barre produit	8718699213732
Code de commande	523-000102-05
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	912400135977
Net Weight (Piece)	0,836 kg
Code catalogue	523-000102-05
Description du code catalogue	eW Profile Powercore gen4, 3000 K, 220 – 240 VAC, 997 mm (39.25 in)

### Schéma dimensionnel



BCX413 3000 230V 997L WH

