



CoreLine LED Einbaustrahler

RS143Z CFRM GRID 1x3 WH

CoreLine LED Einbaustrahler, Accessory, Aluminium, Weiß, 0,3 J, Fernhalten von Fingern

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Der CoreLine LED-Einbaustrahler als Halogenersatz für dekorative Akzente im Innenraum überzeugt durch eine Energieeinsparung von bis zu 80% und eine bis zu 16x längere Lebensdauer bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Dies erleichtert Kunden den Einstieg in die nachhaltige LED-Technologie. Die Montage wurde mit zwei Befestigungsfedern für die mechanische Befestigung in der Decke und der Option für Durchgangsverdrahtung bei dem elektrischen Anschluss einfach gestaltet.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Zubehörfarbe	Weiß
Value Ladder	Better
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	292 mm
Gesamte Breite	110 mm
Gesamte Höhe	53 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	53 x 110 x 292 mm

Material	Aluminium
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]
IEC-Schutzklasse	-
Produktdaten	
Bestell-Produktname	RS143Z CFRM GRID 1x3 WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS143Z CFRM GRID 1x3 WH
Gesamt-Produktcode	871869938834899
Bestellcode	38834899
Material-Nr. (12NC)	912401483214

CoreLine LED Einbaustrahler

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699388348
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6

EAN Umverpackung	8718699388379
------------------	---------------

Abmessungsskizzen

