



Accenditori per HID

SI 54 360-415V 50/60HZ

Accenditore HID per sistemi in serie


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 380 a 415 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 75 °C
Temp. massima involucro (Max)	80 °C
Meccanica e corpo	
Corpo	SNI-115
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SI 54 380-415V 50/60Hz
Nome completo prodotto	SI 54 360-415V 50/60HZ
Full EOC	871150091548130
Descrizione codice locale	S154
Codice d'ordine	91548130
Codice materiale (12NC)	913619149966
Codice locale	S154
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500915481
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8711500908339

Accenditori per HID

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 54 380-415V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

