

# Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

## CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ

Unité de contrôle électronique CSLS avec ballasts électromagnétiques imprégnés (HID 'BASIC' ) ou encapsulés (HID 'Heavy Duty' )

### Mises en garde et sécurité

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)


### Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Câblage	
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	0,50 m
Type de connecteur	Vis
Température	
Durée de vie à la température du produit (nom.)	90 °C
Température maximale du produit (max.)	90 °C
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat VDE-EMV Certificat CB

Données du produit	
Nom du produit de la commande	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ
Code EOC	871150090808730
Code de commande	90808730
Code 12NC	913619179966
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500908087
Conditionnement par carton	18
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500908094

## Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

### Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm

