



HID-CSLS Unità di controllo per SDW

CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

unità di controllo elettronico CSLS per lampade SDW-T con reattori elettromagnetici impregnati (HID "BASIC") o incapsulati (HID "Heavy Duty")

Warnings and safety


- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica		Dati del prodotto	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	Nome prodotto ordine	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Nome completo prodotto	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Cablaggio		Full EOC	871150090870430
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	0,50 m	Descrizione codice locale	CSLS100
Tipo connettore	Vite	Codice d'ordine	90870430
Temperatura		Codice materiale (12NC)	913619189966
Temp. involucro per definire la durata (Nom)	90 °C	Codice locale	CSLS100
Temp. massima involucro (Max)	90 °C	Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Approvazione e applicazione		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500908704
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato VDE-EMV Certificato CB	Numeratore - Confezioni per scatola esterna	18
		EAN/UPC - Case	8711500908711

HID-CSLS Unità di controllo per SDW

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm

