




KVG Zündgeräte

SI 51 220-240V 50/60HZ


Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 75 °C
Gehäusetemperatur (Max)	80 °C
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	SNI-85
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat

Produktdaten	
Bestell-Produktname	SI 51 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	SI 51 220-240V 50/60HZ
Gesamt-Produktcode	871150091553530
Bestellcode	91553530
Material-Nr. (12NC)	913619519966
Lokaler Bestellcode	SI51
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500915535
Zähler - Pakete pro Außenkarton	48
EAN Umverpackung	8711500908353

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4.3 mm	38.0 mm	84.5 mm	65.0 mm	41.0 mm

