

Amorceurs

SI 51 220-240V 50/60HZ

Amorceurs HID pour systèmes en série

Données du produit

| Fonctionnement et électricité | |
|-------------------------------|-------------|
| Tension d'entrée | 220 à 240 V |
| Fréquence linéaire | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |

| Câblage | |
|--------------------|-----|
| Type de connecteur | Vis |

| Température | |
|--|----------------|
| Gamme de températures ambiantes | -20 °C à 75 °C |
| Température maximale du produit (max.) | 80 °C |


| Mécanique et boîtier | |
|----------------------|--------|
| Corps du luminaire | SNI-85 |

| Approbation et application | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Homologation | Marquage CE Certificat ENEC |

| Données du produit | |
|-------------------------------|------------------------|
| Nom du produit de la commande | SI 51 220-240V 50/60Hz |
| Nom de produit complet | SI 51 220-240V 50/60HZ |
| Code EOC | 871150091553530 |
| Code de commande | 91553530 |
| Code 12NC | 913619519966 |
| Quantité par pack | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8711500915535 |
| Conditionnement par carton | 48 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8711500908353 |

Amorceurs

Schéma dimensionnel



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| SI 51 220-240V 50/60Hz | 4,3 mm | 38,0 mm | 84,5 mm | 65,0 mm | 41,0 mm |

