



# Accenditori per HID

## SN 59 220-240V 50/60HZ

Accenditore HID per sistemi in serie


### Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 75 °C
Temp. massima involucro (Max)	80 °C
Meccanica e corpo	
Corpo	SNI-115
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SN 59 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	SN 59 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091557330
Descrizione codice locale	SN59
Codice d'ordine	91557330
Codice materiale (12NC)	913619659966
Codice locale	SN59
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500915573
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8711500913487

## Accenditori per HID

### Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SN 59 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

