



# HID-Constant wattage BSX for SOX

## BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44


Reattori elettromagnetici in rame a potenza costante (integrato) da usare con un accenditore esterno per lampade SOX e SOX-E

### Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica		Nome completo prodotto	
Tensione in ingresso	Da 230 a 240 V	Full EOC	871150092003499
Frequenza di linea	50 Hz	Codice d'ordine	92003499
Frequenza di ingresso	50 Hz	Codice materiale (12NC)	913653920526
Cablaggio		Codice locale	BSX36H66
Tipo connettore	Vite	Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Approvazione e applicazione		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500920034
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC	Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
Dati del prodotto		EAN/UPC - Case	8711500938411
Nome prodotto ordine	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44		

## HID-Constant wattage BSX for SOX

### Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm

