



Tändare för gasurladdningslampor

SND 57 220-240V 50/60HZ

HID-tändare för seriekopplade system

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +85 °C
T-Case max. (max)	90 °C


Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	SNI-85

Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	SND 57 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	SND 57 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150093066830
Beskrivning av lokal kod	7902238
Beställningsnummer	93066830
Materialnummer (12NC)	913700184966
Lokal kod	7902238
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500930668
Räknare - antal förpackningar per kartong	48
EAN/UPC - Hölje	8711500930675

Tändare för gasurladdningslampor

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

