

HF-Basic II for TL-D lamps

HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Alimentatore elettronico ad alta frequenza (HF), affidabile, conforme alle norme CE e ad un prezzo accessibile, per le lampade fluorescenti TL-D. L'alternativa ideale ai reattori elettromagnetici (EM).

Dati del prodotto

| Funzionamento e parte elettrica | |
|---|--|
| Tensione in ingresso | Da 220 a 240 V |
| Frequenza di linea | 50 to 60 Hz |
| Frequenza di ingresso | Da 50 a 60 Hz |
| Larghezza corrente di spunto | 0,35 ms |
| Picco corrente di spunto (Max) | 31 A |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom) | 12 |
| Cablaggio | |
| Tipo di connettore terminali in ingresso | Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale] |
| Tipo di connettore terminali di uscita | Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale] |
| Lunghezza cavo da dispositivo a lampada | 2,00 m |
| Temperatura | |
| Range temperatura ambiente | Da -15 °C a 50 °C |
| Temp. Involucro per definire la durata (Nom) | 75 °C |

| Temp. massima involucro (Max) | 75 °C |
|---------------------------------|---|
| Meccanica e corpo | |
| Corpo | - [Not Specified] |
| Approvazione e applicazione | |
| Indice di efficienza energetica | A2 |
| Standard di sicurezza | IEC 61347-2-3 |
| Standard ambientale | ISO 14001 |
| Marchi di approvazione | Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV |

| Dati del prodotto | |
|--|--|
| Nome prodotto ordine | HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| Nome completo prodotto | HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC | 871150093160330 |
| Descrizione codice locale | HF2B258 |
| Codice d'ordine | 93160330 |
| Codice materiale (12NC) | 913700192966 |
| Codice locale | HF2B258 |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |

HF-Basic II for TL-D lamps


EAN/UPC - Prodotto/scatola 8711500931603

Numeratore - Confezioni per scatola 12

esterna

EAN/UPC - Case 8711500931610

Disegno tecnico



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 28,0 mm | 280,0 mm | 265,0 mm | 30,0 mm |

