



Tændingsenheder for damplamper

SUD 10-S 220-240V 50/60HZ

HID-tændere til seriesystemer

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz


Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-30 °C til 90 °C
T-kappe, maks. (maks.)	105 °C

Produktdata	
Ordreproduktnavn	SUD 10-S 220-240V 50/60Hz
Det fulde produktnavn	SUD 10-S 220-240V 50/60HZ

Full EOC	871150093144330
Beskrivelse af lokal kode	2049010305
Ordrekode	93144330
Materialenr. (12NC)	913700195891
Lokal ordrekode	2049010305
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500931443
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	30
EAN/UPC – kasse	8711500931450

Tændingsenheder for damplamper

Målskitse



Product	C1	A1	A3	B1
SUD 10-S 220-240V 50/60Hz	32 mm	78 mm	62 mm	36 mm

