



HID-HighPower til MH-, HPI-, HPL- og SON-lamper

BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257


Indkapslede forkoblinger til brug sammen med lyskilder af typen SON (T) (Plus), HPL, HPI og MH med et nominelt wattforbrug på 1.000 W og derover

Produkt data

Drift og el		Det fulde produkt navn		BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257
Indgangsspænding	230 V (standard) eller 240 V	Full EOC	871150006236900	
Linjefrekvens	50 Hz	Beskrivelse af lokal kode	2049013645	
Indgangsfrekvens	50 Hz	Ordrekode	06236900	
Ledningsføring		Materialenr. (12NC)	913700217503	
Stiktype	Skrue	Lokal ordrekode	2049013645	
Godkendelse og anvendelsesområde		SAP-tæller – antal pr. pakke	1	
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat	EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500996640	
Produktdata		Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1	
Ordreprodukt navn	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257	EAN/UPC – kasse	8711500062369	

HID-HighPower til MH-, HPI-, HPL- og SON-lamper

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

