



HID-HighPower för SON/MH/HPL/HPI

BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257

Inkapslade driftdon för SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- och MH-lampor med nominell effekt från 1 000 W och uppåt

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230 V (standard) eller 240 V
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz

Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv


Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Fullständigt produktnamn	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257
Full EOC	871150006236900
Beskrivning av lokal kod	7901345
Beställningsnummer	06236900
Materialnummer (12NC)	913700217503
Lokal kod	7901345
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500996640
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8711500062369

HID-HighPower för SON/MH/HPL/HPI

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

