



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317


Reattori incapsulati per l'utilizzo con lampade SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH con potenze specificate di 1000 W e oltre

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica		Nome completo prodotto	
Tensione in ingresso	Da 380 a 415 V	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ	HP-317
Frequenza di linea	50 Hz	Full EOC	871150006384700
Frequenza di ingresso	50 Hz	Descrizione codice locale	BHL2000L76
Cablaggio		Codice d'ordine	06384700
Tipo connettore	Vite	Codice materiale (12NC)	913700217903
Approvazione e applicazione		Codice locale	BHL2000L76
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC	Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Dati del prodotto		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500996664
Nome prodotto ordine	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
		EAN/UPC - Case	8711500063847

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

