



# HF-Matchbox Blue

## HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue er en rimelig, pålitelig, kompakt og lett høyfrekvensforkobling til bruk med systemeffekt under 25 W i kombinasjon med TL mini-, TL-D-, TL5- og TL5c-, PL-T/C-, and PL-L/S-lamper. HF-M Blue-serien har et robust design, tilfredsstillende alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og har et høyt energieffektivitetsindeks (CELMA EEI) på A2.


### Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	60
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	Innlegg
Farge på inngangsterminaler	Oransje
Farge på utgangsterminaler	Grå
Koblingstype, utgangsterminaler	Innlegg
Kabellengde fra enhet til lyskilde	1,50 m
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-10 °C til 40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	SH
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]

Godkjenningsmerker	F-merking CE-merking VDE-sertifikat CB-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Fullstendig produktnavn	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Full EOC	871150053638930
Lokal kodebeskrivelse	3313282
Bestillingskode	53638930
Materialenr. (12NC)	913700417966
Lokal bestillingskode	3313282
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500536389
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500536396

## HF-Matchbox Blue

### Målskisse



#### Product

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

#### Product

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4,4 mm

