



HID EXC pour lampes SOX

EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz

Ballasts électroniques pour lampes SOX ; conçus pour économiser de l'énergie et réduire les frais de maintenance


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,15 ms
Courant d'entrée (nom.)	0.26 A
Pic de courant d'appel (max.)	40 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	22
Câblage	
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	10 m
Type de connecteur	Insertion
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 50 °C
Durée de vie à la température du produit (nom.)	75 °C
Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	L 280x39x28

Approbation et application	
Norme de sécurité	EN60928, 60926
Norme environnementale	ISO 14001
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC Certificat CB
Données du produit	
Nom du produit de la commande	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz
Code EOC	871150006242030
Code de commande	06242030
Code 12NC	913700621666
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500062420
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500062437

HID EXC pour lampes SOX

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

